


强腐蚀性化学品储存柜 ACP810004



获CE认证，符合FM对易燃液体储存柜的认证标准（FM Approval Standard 6050），美国职业安全健康管理局（OSHA）OSHA 29 CFR 1910.106及中国国家安全监督管理局《危险化学品安全管理条例》¹

强腐蚀性化学品储存柜

- 1、采用8mm厚PP板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸，强碱与抗腐蚀的优异特性；
- 2、层板可调节且正反放置均可，满足用户多样化的选择；
- 3、板材折弯成型，拼接后的柜体结构稳定，防止变形；
- 4、全塑料内嵌式门把手和铰链的设计使得柜子整体防腐蚀；
- 5、上下柜体可独立存储，分区域管理，有效利用存储空间（仅48加仑）；
- 6、每个存储空间独立设置通风孔，可外接通风系统；
- 7、底部地脚可调节柜体水平；
- 8、底部防溢槽，符合美国环境保护署EPA 40 CFR 264.175 的规定；
- 9、安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日版）的规定。



强腐蚀性化学品存储柜

产品规格	认证	门类型	材质	颜色	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	层板内尺寸 (cm)	盛漏量	可调节层板	毛重 (kg)	型 号
4加仑PP柜	CE	单门	8mm厚的PP板	白色	59x46x43	62x53x53	41.7x34.2	10L	1	19	ACP810004

ACP810004



产品细节

- 1、安选择远离火源，通风良好的地方安装，注意使柜体水平；
- 2、根据存放容器大小，上下调节层板位置；
- 3、如需防盗，可加两把挂锁，实现双人双锁管理；
- 4、如需外接通风，移除通风盖，接入通风管道，详询我司技术工程师。



可存放 MSDS 文件或作为
临时操作台（仅 48 加仑）



全塑料配件，提高耐腐蚀性



底部盛漏槽



层板正反两用
依据盛漏量选择



可配置双锁



层板可调节