

**SYSBEL**®

# 90 分钟耐火安全储存柜



## 90分钟耐火安全储存柜

SE490190



## 产品特点：

1. 柜体采用高强度的钢板制作，表面静电喷涂耐腐蚀的橘纹塑粉；柜体隔层内为多层防火隔热材料，以达到防火的目的。
2. 正常使用时，柜门可手动打开或关闭，柜门带有阻尼器，调节开关门力的大小；当环境温度达到122°F (50°C)，内置的熔丝会断开，敞开的柜门会自动关闭，以保护柜内物品。
3. 当环境温度达到158°F (70°C)，通风系统中的通风孔挡板会自动关闭；通风系统可外接排气管道或者空气过滤器。
4. 在火灾发生时，门缝及所有连接处备有的特殊感热材料会自动膨胀填满缝隙，以保证柜体内部处于密封状态。
5. 每扇门上有独立的圆柱锁；门上的反光警告标签符合ISO 3864规定，在低能见度及电筒照射下都十分醒目。
6. 可拆卸的底部盛漏槽，与带孔的嵌件配合使用，即可盛接柜内的漏液，又可避免孔嵌件上的物品浸泡在漏液中。
7. 标配3块可调钢制层板，每隔可调间距32mm，层板承重能力为75KG。层板翻边高30mm，可防止小型容器意外滑落。
8. 柜体底部设有可调的调平支脚，即使在不平整表面也能使柜体保持平衡。
9. 设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
10. 所有耐火柜符合EN、OSHA和NFPA30标准。

耐火安全储存柜												
防火等级 (分钟)	门类型	颜色	标准	外部尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配可 调层板 (块)	层板 承重 (Kg)	底部盛 漏槽容 量(L)	出风连 接口直 径(mm)	可存储单 一最大容 器(L)	容积(加 仑/升)	型号
90	Double Door/ Self-close	Yellow	CE	63×110×59	77×117×70.5	-	-	32	75	7.5	19/72	SE490190