


SYSBEL®

户外安全储存柜



户外安全储存柜



产品特点:

- 1. 柜体采用防风雨结构设计，可将柜体放置在室外区域，为易燃物、可燃物提供便捷安全的储存方案
- 2. 独有的门锁防护盖板，有效的防止雨水、灰尘等对锁具的侵袭；柜体表面采用户外树脂粉末涂料处理，有效抵抗紫外线和雨水的侵袭
- 3. 柜体底部增加叉车槽，便于柜体的搬运
- 4. 为了有效的保证柜体在恶劣天气下的稳定性，柜体四角设置了 4 颗不锈钢膨胀螺栓和地面进行良好的固定
- 5. 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生
- 6. 安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定
- 7. 2"(51mm) 深度的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范
- 8. 防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢：层板可依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔 6.5cm
- 9. 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线
- 10. 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启
- 11. 醒目的标签可以提高在能见度较低的情况下辨识度，提供了额外的安全保障

户外安全储存柜

容积 (加仑/升)	认 证	颜 色	门类型	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配可 调层板 (块)	层板承 重 (Kg)	毛 重 (kg)	型 号
45/170	CE	灰色	双门/手动	180×109×57	194×116×63	2	100	187	WA510024
115/434	CE	灰色	双门/手动	180×150×98.5	194×157×106	2	100	307	WA510025

* 柜体颜色黄色可选
* WA510025 可兼容 WADR001 滚轴，以便用于存储油品化学品桶