

易燃化学品密码防火柜

WA810122



获CE认证, 符合美国职业安全健康管理局 (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106及美国国家消防协会 (NFPA) NFPA CODE 30规范,符合中国公安部关于GA标准要求, 中国国家安全监督管理局《危险化学品安全管理条例》¹

SYSBEL 高品质易燃液体安全存储柜广泛应用于存储易燃液体(低, 中闪点液体, 液体闪点<37.8°C), 降低火灾风险, 保障生命财产安全。

- 1、电子密码锁 + 机械锁双锁管控, 提高设备安全性;
- 2、采用 GA 认证的电子密码锁, 有效做到危化品的管控、安全、防盗、防误撞;
- 3、防盗报警装置, 连续三次输入错误密码或柜体受到剧烈震动时会产生蜂鸣声 60 秒, 可通过输入正确密码开锁, 解除报警。
- 4、电子密码锁面板采用液晶显示, 显示年月日、时间、星期、电池电量等信息。
- 5、电子密码锁可根据用户需求任意设置 1-8 位密码。
- 6、符合行业标准 GA1511-2018, 柜子主体按照美国 FM6050 标准设计。



易燃化学品密码防火柜 WA810122

容积(加仑/升)	认证	门类型	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配可调 层板(块)	层板承 重(Kgs.)	净重 (Kgs.)	毛重 (Kgs.)	型号
12/45	CE、GA	单门/手动	89×59×46	103×66×53	1	50	47	59	WA810122