

A

B

C

D

E

F

G



版本

描述





变更编号

日期

A

首次发行

2024/09/21




芯数	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯
接触队列分布 从针的方向看	① ②	① ③ ②	① ④ ② ③	① ⑤ ② ④ ③ ⑤	① ⑤ ② ④ ③ ⑥ ④ ⑥
	7芯	8芯	9芯	10芯	
	① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	

说明:

- 额定电压: 125V
- 额定电流: 5A

5	胶芯	电木	黑色	1PCS
4	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
3	垫圈	不锈钢	镀镍	1PCS
2	外壳	锌合金	镀镍	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金/银	4PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位



The View

dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>Mailbox: sale@dosin.cn

Tel: (0086)769-81153906

单位 mm
unit页码 1/1
page江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD图号
Drawing NO

文件保密 File security
This drawing shall not be copied,
circulated or used for other
purposes without permission.
本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用

料号
Part Number
DS869MCS0657产品名称
Product name
GX16 直公头 (穿墙
式)

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10

线性 Line
≤10 ±1
10~50 ±1.5
>50 ±4%

绘图
Draw drawing

审核
Check

客户确认
Customer confirmation

C

D

E

F

G