




A	Dept	1	2	3	4	5	6	7	8	A																																																																		
	Qty	晨翔2.54mm Wafer 2510 Type,6pin 公头, 直插, 象牙白, 全锡				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED		APPROVED																																																																	
	DC	1					A	NEW RELEASE	WPY 11/08/24'																																																																			
	ED	1																																																																										
	IE	1	晨翔料号: DS1070-6MNV6																																																																									
B	ISO	1									B																																																																	
	PD	1																																																																										
	R&D	1																																																																										
	SD	1																																																																										
	QA	1																																																																										
C	QC	1									C																																																																	
	QE	1																																																																										
										备注: - 电性说明: - 接触阻抗: 30毫欧最大 - 耐压: 600伏交流电一分钟 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 - 额定电流: 3安 - 环境特性: - 工作温度: -25~+85° C - 材料: - 端子: 磷铜, 镀锡 - 胶芯: 尼龙, 象牙白, 阻燃 - 产品符合欧盟RoHS环保要求																																																																		
D										D																																																																		
					PCB板孔尺寸参考 公差: ±0.05																																																																							
E					<table><tr><td colspan="2">GENERAL TOLERANCE</td><td colspan="2">ANGLE TOLERANCE</td><td>PROJECTION</td><td></td><td>TITLE</td><td colspan="2">2.54mm Wafer 2510 Type, 6pin 公头, 直插, 象牙白, 全锡</td></tr><tr><td>X.</td><td>±0.60</td><td>X.</td><td>±5°</td><td>UNITS</td><td>mm</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X</td><td>±0.38</td><td>.X</td><td>±3°</td><td>SHEET SIZE</td><td>A4</td><td>SERIES</td><td colspan="2" rowspan="24">DS1070 SERIES</td></tr><tr><td>.XX</td><td>±0.25</td><td>.XX</td><td>±2°</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING TYPE</td><td colspan="3">CUSTOMER</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">SCALE</td><td>1:1</td><td>SHEET</td><td>1 OF 1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING NO.</td><td colspan="3" rowspan="20">C-DS1070-XXXXX-A</td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr></table>			GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Wafer 2510 Type, 6pin 公头, 直插, 象牙白, 全锡		X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm				.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1070 SERIES		.XX	±0.25	.XX	±2°						DRAWING TYPE		CUSTOMER							SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1					DRAWING NO.		C-DS1070-XXXXX-A												E
GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Wafer 2510 Type, 6pin 公头, 直插, 象牙白, 全锡																																																																					
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm																																																																							
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1070 SERIES																																																																					
.XX	±0.25	.XX	±2°																																																																									
DRAWING TYPE		CUSTOMER																																																																										
SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1																																																																								
DRAWING NO.		C-DS1070-XXXXX-A																																																																										
						晨翔电子有限公司																																																																						
F					CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				F																																																																			
G									G																																																																			
H									H																																																																			

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权以供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。