






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/10/06
B			



PIN位前视分布图



建议PCB板开孔尺寸



B:
2~5pin:ø1mm
6~8pin:ø0.6mm

技术特性


温度范围: -25℃~+80℃

额定电压: 3~4PIN:60V/5~8PIN: 30V

额定电流: 3~5PIN:3A/6~8PIN: 1.5A

防护等级: IP67

插拔次数: ≥500次

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 unit	mm	比例 SCALE	1:1
图号 Drawing NO		料号 Part Number	产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		DS869FPR0470	M8前锁 弯插板母座
		未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	审核 Check
		角度 angle ±3°	客户确认 Customer confirmation

G	挡板	PA66	黑色	1PCS
F	pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
E	屏蔽抓	黄铜	镀金	1PCS
D	防水圈	橡胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位