





1	2	3	4	5	6	7	8		
Dept	晨翔2.54mm插针, 2*4Pin, 镀金, 黑胶, 胶高2.5mm, 针长11.6mm				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 06/22/24'		
DC	晨翔料号: DS1021-2x4SF11-B								
ED									
IE									
ISO									
PD									
R&D									
SD									
QA									
QC									
QE									

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 并不构成以任何形式或方式供其使用, 并不构成对这些权利的放弃。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



PCB孔位尺寸参考
公差: ±0.05

- 备注:
- 电性说明:
 - 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 额定电流: 3安
 - 环境特性:
 - 工作温度: -40~+105° C
 - 材料:
 - 端子: H62黄铜, 镍底镀金
 - 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃
 - 焊接条件: 波峰焊250°C, 时间3至5秒
 - 产品符合RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header V/T Type	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SHEET	A4	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1021 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1021-XXXXX-A						