





Dept/Qty		1	2	3	4	5	6	7	8		
DC	1	晨翔1.27mm连接器母头 立贴式 20Pin, 红色, 镀锡, 有吸嘴, 载带包装					REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ED	1						A	NEW RELEASE	JLZ 07/23/24'		
E	1	晨翔料号: DSI015-06-20R6SR									
ISO	1										
PD	1										

晨翔料号: DS1015-06-20R6SR

备注:

- 电性说明:
 - 接触阻抗: 30毫欧最大
 - 耐压: 500伏交流电—一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 额定电流: 0.5安
- 环境特性:
 - 工作温度: -40~+105° C
- 材料:
 - 端子: 磷铜, 镀锡
 - 胶芯: PA-9T, 红色, 阻燃
- 焊接条件: 回流焊260℃, 时间3至5秒



PCB焊盘尺寸参考
公差: ±0.05

PCB焊盘尺寸参考			
公差: ±0.05			
GENERAL TOLERANCE			
ANGLE TOLERANCE		TITLE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°
DRAWING TYPE		CUSTOMER	
SCALE		1:1	SHEET 1 OF 1
DRAWING NO.		C-DS1015-06-08R6SR-A	
MICRO MATCH FEMALE VERTICAL SMT TYPE			
PROJECTION		mm	
UNITS		A4	
SHEET SIZE		SERIES DS1015-06 SERIES	
晨翔电子有限公司			
CONNPLY CONNPLY ELECTRONIC CO. LTD			



晨翔电子有限公司
CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

此處提供的信息來自寧波晨翔電子有限公司並且是保密的。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 本文包含的知識產權及其權利（包括但不限於商標，專利，版權，商業機密和技術知識）僅由晨翔或其附屬公司擁有。 未經晨翔事先書面同意，嚴禁未經授權的使用或修改。 此處提供的所有知識產權僅供參考，並不構成以任何格式或方式使用其授權。 晨翔可以自行決定強制執行其知識產權；不履行或延遲行使這些權利並不構成對這些權利的放棄。