

技术规格书

- 1、产品型号：N/SMA-JK
- 2、产品名称：转接器
- 3、料 号：00.00.001.0088
- 4、技术指标：

阻 抗	50Ω
频率范围	DC-6 GHz
驻波比	≤1.2
插 损	≤0.15dB
介质耐压	1500V
绝缘电阻	≥5000M Ω
耐久性	500 次(Min)
内导体材料及镀层	铜合金镀金
外导体材料及镀层	外导体黄铜镀镍
介质材料	聚四氟乙烯

- 5、外型尺寸图：

