

A	Dept	晨翔4.2mm ATX TYPE, 2*4PIN, 弯插, 透明色, 全锡				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED									
	Qty					A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'											
	DC	1																	
	ED	1																	
	IE	1																	
B	ISO	1																	
	PD	1																	
	R&D	1																	
	SD	1																	
	QA	1																	
C	QC	1																	
	QE	1																	
	此處提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此处提供的所有知识产仅供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权, 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。					备注: 1. 电性说明: 1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟 1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 1.3 接触电阻: 最大30毫欧 1.4 额定电流: 9安 1.5 额定电压: 600V交流/直流 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -25~+85° C 3. 材料: 3.1 胶芯: 尼龙, 透明色, 阻燃 3.2 端子: 铜合金, 镀锡 4. 产品符合欧盟RoHS环保要求													
晨翔料号: DS1073-01-2x4MR3T6																			