





RoHS



PCB参考图

- 主要技术参数:
1. 温度范围: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
 2. 额定负荷: DC/AC 250V 3.0A
 3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
 5. 耐压: AC 1000V/min
- 技术要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.2\text{mm}$

Pin数	A-mm	B-mm	C-mm
XHB-03AWT	5.00	10.00	8.55
XHB-04AWT	7.50	12.50	11.05
XHB-05AWT	10.00	15.00	13.55
XHB-06AWT	12.50	17.50	16.05
XHB-07AWT	15.00	20.00	18.55
XHB-08AWT	17.50	22.50	21.05
XHB-09AWT	20.00	25.00	23.55
XHB-10AWT	22.50	27.50	26.05
XHB-11AWT	25.00	30.00	28.55
XHB-12AWT	27.50	32.50	31.05
XHB-13AWT	30.00	35.00	33.55
XHB-14AWT	32.50	37.50	36.05
XHB-15AWT	35.00	40.00	38.55
XHB-16AWT	37.50	42.50	41.05

1	端子	黄铜	镀锡	
2	塑座	LCP	米色	
序号	名称	材料	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

发放部门				针座 视图 							
行政部											
业务部											
采购部											
工程部											
品保部				XHB-NAWT							
生产部											
设计	B C	日期	24.09.25	标准化		日期		图样标记		重量	比例
校对	L P J	日期	24.09.25	审定		日期					
工艺		日期									
审核	L Z W	日期	24.09.25					共 页	第 页		