

此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意,严禁未经授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权及权利仅供参考,并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权;不施行或延迟执行这些权利并不构成对这些权利的放弃。

备注:

1. 电性说明:
 - 1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟
 - 1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.3 接触电阻: 最大30毫欧
 - 1.4 额定电流: 7安
2. 环境特性:
 - 2.1 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
3. 材料:
 - 3.1 胶芯: PA66, 白色, 阻燃
 - 3.2 端子: 磷铜, 镀锡
4. 产品符合欧盟RoHS环保要求