

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept
Qty

晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 9pin公头, 直插, 白色, 全锡

晨翔料号: DS1073-9MVW6

REV. DESCRIPTION DRAWN CHECKED APPROVED

A NEW RELEASE WPY 11/04/24'

DC 1

ED 1

FE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

B

C

D

E

F

G

H

本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。 未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。 此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。 禁止向收件人以外的任何一方披露信息。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

31.68

35.64

3.96

4.5

SQ1.14

9.3

7.7

3

3.6

14

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 7安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 白色, 阻燃

3.2 端子: 磷铜, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	3.96mm Wafer, VH TYPE, 9pin公头, 直插, 白色, 全锡
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm		
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1073 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°				
DRAWING TYPE		CUSTOMER		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNLY ELECTRONIC CO. LTD			
SCALE		1:1					
DRAWING NO.		C-DS1073-XXXXX-A					
		SHEET		1 OF 1			

1 2 3 4 5 6 7 8