

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

Dept
Qty

晨翔3.96mm Wafer, VH TYPE, 8pin公头, 直插, 白色, 全锡

晨翔料号: DS1073-8MVW6

REV.
A

DESCRIPTION
NEW RELEASE

DRAWN
WPY 11/04/24'

CHECKED

APPROVED

DC 1

ED 1

FE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意,严禁未经授权的使用或修改。此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权;不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

27.72

31.68

3.96

SQ1.14

4.5

9.3

7.7

3

3.6

14

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 1000伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 7安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 白色, 阻燃

3.2 端子: 磷铜, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

DRAWING TYPE		CUSTOMER	
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1073-XXXXX-A		

PROJECTION	TITLE
UNITS	3.96mm Wafer, VH TYPE, 8pin公头, 直插, 白色, 全锡
SHEET SIZE	A4
SERIES	DS1073 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD