





- MATING PARTS:
-TABHEADER SEE DRAWING NO.1971921 AND EQUIVALENT;
-PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
-PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

-  X ... Kammer mit Kontakt bestückt
 o ... Kammer ohne Kontakt
 x ... CAVITY LOADED WITH CONTACT
 O ... CAVITY WITHOUT CONTACT

- 4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AREA FROM PRODUCING PROCESS

-  RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

- △ DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I ($7 \times \varnothing 0.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \varnothing 0.2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114–18049

- WIRE RANGE, DGB I (7x ϕ .2mm=0.22mm², 12x ϕ .2mm=0.35mm²).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049

-  KODIERIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE
MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

[illegible]

					THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT:		DWM: SCHNAUBELT 08.06.94 GW: BORMUTH 08.06.94 APVD: —		 TE Connectivity		
					DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.2 4 PLC ± 0.2 ANGLES ± 1° FINISH —		NAME: AMP DUOPLUG 2.5 TH FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB 1, SELECTIV LOADED AMP DUOPLUG 2.5 TH Federsteleite, 3-20 polig, DGB 1		
SIEHE TABELLE 2 — KONTAKT					CuSn		VORVERZINNT		SIZE: — CASE CODE: — DRAWING NO: — RESTRICTED TO: —		
SEE TABLE 1 — FEDERLEISTENGEHÄUSE					SIEHE TABELLE		SIEHE TABELLE		WEIGHT: 114-18049-1 CUSTOMER DRAWING: A1 00779 ©966480		
BESTELL-NR. POS. STÜCK BENENNUNG EINZELTEIL WERKSTOFF					OBERFLÄCHE FARBE				SCALE: 10:1 SHEET: 1 of 1 REV: D		