




PCB.LAYOUT

1	VCC	+5V
2	-DATA 0	Neagative Data Channel 0
3	+DATA 0	Positive Data Channel 0
4	GND	Ground

REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	10/09/2021	PECK

备注:

电气性能:

接触阻抗:

30 毫欧 (最大)

绝缘阻抗:

1000 兆欧 (最小)

耐高压:

500V AC 一分钟

材料:

胶芯:

PBT, 耐高温210℃

端子:

黄铜C2680

外壳:

黄铜C2680/SPCC

电镀:

端子:

接触区域镀金1u",
焊接区镀亮锡40u"min

外壳:

全区域镀镍40u"min

DIMENSION CLASSIFICATION ■ : CRITICAL ☒ : MAJOR		台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD								
		TITLE		USB-307 沉板卧式2.0USB连接器		開關, 連接器 SOFNG				
TOLERANCE TABLE		PART NO.				SERIES		SD106		
.X	± 0.40	APPROVED		Peck	DWG NO.		USB-307			
.XX	± 0.25	CHECKED		Paul	SCALE 1:1		UNIT	mm	SIZE	A4
.XXX	± 0.10	DRAWIN		David			REV	AO	SHEET NO.	1/1
ANGLE	± 2°									