



19.80±0.30
15.84±0.20
7.92±0.10



空第2, 4pin


PIN1



8.0±0.30

3.2±0.30

1.14



22.0±0.30

1.14

PIN针规格：1.14*1.14*22.0

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

■ WAFER

- Part No: CS-1120R-05N2, 4GR
- Part No: 2-12
- Material: Nylon 66+30%GF UL94V-0
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永丰盈电子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权力。	类别	WAFER	品名	CS-1120R-05N2, 4GR	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色	本色	比例	1:1	修改内容	修改日期	
	制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量				
	工程图号	CST-1120R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	深 圳 市 永 丰 盈 电 子 有 限 公 司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
	制定日期	2016/06/18	核准	韦栋释	X.XXXX	±0.05							