


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 500VAC/minute
- Insulation resistance: 1, 000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105 °C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1125-04 K V2 L T (0009)
- 产品LOGO
- 2.0针座系列号
- PIN位
- K: 铜针+打K
- L: Blue 蓝色
- V2: PA66 V2料
- Poles: 2-16
- Material: Nylon66 UL 94V-2
- Contact: Copper Needles (C2700)
- Contact Plating: Tin-Plated
- Q' TY: 1000 pcs/Tape&reel

POLE	PART NO	DIMENSION(mm)	
		Top entry type	A B
2	CS-1125-02KV2LT(0009)	2.0	6.0
3	CS-1125-03KV2LT(0009)	4.0	8.0
4	CS-1125-04KV2LT(0009)	6.0	10.0
5	CS-1125-05KV2LT(0009)	8.0	12.0
6	CS-1125-06KV2LT(0009)	10.0	14.0
7	CS-1125-07KV2LT(0009)	12.0	16.0
8	CS-1125-08KV2LT(0009)	14.0	18.0
9	CS-1125-09KV2LT(0009)	16.0	20.0
10	CS-1125-10KV2LT(0009)	18.0	22.0
11	CS-1125-11KV2LT(0009)	20.0	24.0
12	CS-1125-12KV2LT(0009)	22.0	26.0
13	CS-1125-13KV2LT(0009)	24.0	28.0
14	CS-1125-14KV2LT(0009)	26.0	30.0
15	CS-1125-15KV2LT(0009)	28.0	32.0
16	CS-1125-16KV2LT(0009)	30.0	34.0



RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1125-04KV2LT(0009)	X.	±0.50
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20
工程图号	CS-1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10
制定日期	2020-05-28	核准	崔敏	X.XXXX	±0.05

材料	颜色	画法	单位	mm	比例	数量
CST					1:1	

SHEET	1 OF 1	修改内容	修改日期
1			
2			
3			

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.