







171327-4




171327-5及び
1-171327-5
2-171327-5



171327-8



171327-7
及び 1-171327-7



1-171327-0

組立状態参考図

部品番号	名称	材料
1	75極 DM ブロック	フェーイル
2	スレーンリ-77ランプ(雄)	スチール 錫めっき
3	ピンフード(閉端型外部)	スチール 錫めっき
4	ジャックスクリュー-ショートショート(雄)	ボディ: チップ ステンレススチール 不動態処理
5	ジャックスクリュー-ショートショート(雌)	ボディ: 黄銅 錫めっき チップ: ステンレススチール 不動態処理
6	ジャックスクリュー-エクストラロング(雄)	ボディ: 黄銅 錫めっき チップ: ステンレススチール 不動態処理
7	ジャックスクリュー-エクストラロング(雌)	ボディ: 黄銅 錫めっき チップ: ステンレススチール 不動態処理
8	ショートシールド(180°2#型)	スチール 錫めっき
9	ロングシールド(180°2#型)	スチール 錫めっき
10	ユー-ガイドピンセット	黄銅 錫めっき
11	ユー-ガイドソケットセット	黄銅 錫めっき
12	ユー-ガイドピン	黄銅 錫めっき
13	ユー-ガイドソケット	黄銅 錫めっき
14	ショートシールド(90°2#型)	スチール 錫めっき
15	ジャックスクリュー-ロング(雄)	ボディ: 黄銅 錫めっき チップ: ステンレススチール 不動態処理
16	ジャックスクリュー-ロング(雌)	ボディ: 黄銅 錫めっき チップ: ステンレススチール 不動態処理
17	平ワッシャー	スチール
18	スプリングワッシャー	スチール

適用接触子	タイプ II #16 (ロング) タイプ III #16 サブミニチュアアキシコン (ロング)
ブロック 配線番号	1~82 欠番: 6, 9, 19, 61, 68, 69, 81
嵌合可能 相手側キット	-4 → 171328-1, -3, -5, -7, -8 } → 171328-1 ~ -4 1-5, 1-7 } 2-6

- 注:
- 1. ジャックスクリューはブロックに組込まれた状態で梱包。
 - 2. 1-5のジャックスクリューは-5と雄と雌の取付位置が逆位置。
 - 3. 1-0, 2-0は組込まれた状態で梱包。
 - 4. 1-7, 2-5は未組立状態で梱包。

F	REVISED PER ECR-19-000816	E.S.	N.Y.	20SEP19
E	REVISED PER ECR-17-004338	C.L.	N.Y.	15MAY17
J80-5635				
D3	ADDED 2--0 (REV DWG)	Rev	1/1	4-23
D2	ADDED 1-72-5	Rev	1/1	12-1
D1	ADDED 171327-0	Rev	1/1	6-21
D	REDRAWN W/CHANG	Rev	1/1	11-1
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	TE Connectivity	
仕上 (FINISH)	DR. <i>Asakura</i> CHK. <i>Asakura</i> DE. <i>Asakura</i> APP. <i>Asakura</i>	名称 (NAME)	M"シリーズ 75極 DM ブロック用 ハードウェア キット
		SIZE	B
		LOC	J
		番号 (NO.)	C-171327
		尺度 (SCALE)	REV. F
			SHEET