







H
3.8
4.3
4.5
5.0

T	S	-	1	0	0	9	A	-							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

弹片:—
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱: -
R: 无柱


高度: _____
 038:3.8H
 043:4.3H
 045:4.5H
 050:5.0H

力度:

16:160g


26:260g

Main technical performance	
Rated electrical load	DC 12V 50mA
Contact resistance	≤50mΩ
Operability	160&260±40gf
Itinerary	0.25±0.1mm
Insulation resistance	≥100MΩ DC250V
Electrical strength	250V 50HZ 1Min.
service life	10000cycles
Waterproof rating	IP67



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

7	防水垫	硅胶	1	耐温280℃（黑色）
6	防水膜	PI	1	耐温280℃（黄色）
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	PPA	1	耐温280℃（黑色）
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

DECIMALS.

0.5~2±0.10

ANGLES.

ANGLES.

	$\pm 0.5^\circ$
--	-----------------



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

1	TITLE:
---	--------

TACT SWITCH

PAR

TS-1009A-ARXXX

DWN

	Lucas
--	-------

CHKD

	Ethan
--	-------

SHRD
APVD

lacob

SCALE 1:1

UNIT-MM

UNIT:MM