


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔3.0mm Micro ATX TYPE, 2*6PIN连接器公头, SMT立贴, 黑色, 全锡			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'		
DC	1							
ED	1							
FE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方透露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 版权, 商业机密和技术知识)仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识产权, 不构成对这些权利的放弃。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不限制或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



- 备注:
- 电性说明:
    - 耐压: 1000伏交流电一分钟
    - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
    - 接触电阻: 最大30毫欧
    - 额定电流: 3安
    - 额定电压: 250V
  - 环境特性:
    - 工作温度: -25~+85° C
  - 材料:
    - 胶芯: LCP, 黑色
  - 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	3.0mm Micro ATX TYPE, 2*6PIN连接器公头, SMT立贴, 黑色, 全锡				
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SERIES	DS1073-07 SERIES				
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4						
.XX	±0.25	.XX	±2°								
DRAWING TYPE		CUSTOMER			<b>晨翔电子有限公司</b> <b>CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</b>						
SCALE		1:1	SHEET							1 OF 1	
DRAWING NO.		C-DS1073-07-XXXXX-A									