



1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端
1	红色Red	1
2	黑色Black	2
3	黄色Yellow	3
4	绿色Green	4
5	蓝色Blue	5
6	白色White	6
7	橙色Orange	7
8	紫色Purple	8
9	棕色Brown	9
10	灰色Gray	10
11	黑色Black	11
12	红色Red	12



A端点位图

3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

序列号	名称	规格	数量	备注
1	胶壳	X1251HM-12-N0	2PCS	
2	端子	X1251T-PSN	24PCS	
4	线缆	UL1571/28AWG	12PCS	裁线长度：210MM

					DRAWING NO.		RVE.	
					X1251T-12-A28RBYGLW (YR) PNABR -L200-F		A0	
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION				DATE	SCALE		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						