

1		2		3		4		5		6		7		8			
										版本		变更内容		工程确认		日期	
A																A	
B																B	
C																C	
D																D	
E																E	
F																F	

SIDE VIEW

3mm

15mm

EDGE VIEW

3mm

3mm

TOP VIEW

3mm

15mm

1. 材质:紫铜 , 厚度:3.0mm±0.02mm;

2. 表面处理:镀锡 3-5um;


3. 在常温常湿环境下保质期为1年。

4. 未注公差:±0.1mm;

5. 盐雾试验:24小时;

6. 符合RoHS、REACH环保要求;

7. 包装方式:散装(01) 编带(02)

品牌(Brand)	 博众新材 DGBZ NEW MATERIAL	页码(SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本(REV)	A1	比例(SCALE)
工厂(Factory)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期(DATE)	2021.06.18	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X ±0.20 X* ± 4* .X ±0.10 .X* ± 2* .XX ±0.05 .XX* ± 1*
品名(Item NO)	15*3*3mm 紫铜镀镍 载流铜片	设计(DESIGN)	LUO	
料号(Part NO)	BTC-1533-ZN01	审核(CHECKED)	Roby ZHU	
		核准(APPROVED)	Lanti LI	
These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.				

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---