



LOC A1	DIST -	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
PROJECT NR.: B121313	B2	BOM: INSTR. SHEET ADDED	07JUN2011	KS	AW		
	B3	NOTES 3 AND 4 ADDED	29JUN2011	KS	AW		



-1, 1- - 1 AS SHOWN
-1, 1- -1 WIE GEZEICHNET

- 1. CONNECTOR PRE-ASSEMBLED (ITEM 1 OR 2 AND 3 OR 4 AND 5 OR 8 AND 6).
CABLE SCREW JOINT SCREWED WITH 2 TURNS ON SOCKET HOUSING
 - 2. PACKAGING UNIT: 100 PCS.
 - 3. FOR CABLE DIAMETER 5.8mm UP TO 6.3mm
 - 4. FOR CABLE DIAMETER 6.3mm UP TO 6.8mm
-
- 1. STECKVERBINDER VORMONTIERT (TEILE 1 ODER 2 MIT 3 ODER 4 UND 5 ODER 8 UND 6).
KABELVERSCHRAUBUNG MIT 2 UMDREHUNGEN AUF BUCHSENGEHÄUSE AUFGESCHAUBT
 - 2. VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK
 - 3. FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 5.8mm BIS 6.3mm
 - 4. FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 6.3mm BIS 6.8mm



$\frac{-2, 1- -2 \text{ AS SHOWN}}{-2, 1- -2 \text{ WIE GEZEICHNET}}$

					PART-NO. BESTELL-NR.			
1-1987559-2	1-1987559-1	1987559-2	1987559-1					
1/100	1/100	1/100	1/100	10	INSTRUCTION SHEET VERARBEITUNGSANWEISUNG	-	-	
1	1	-	-	9	HVT SOCKET CONTACT, ASSY, 4sqmm HVT STECKERKONTAKT, ASSY, 4sqmm	AG AG	CU-ALLOY CU-LEG	
1	1	-	-	8	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHTUNG		BLACK SCHW ARZ	PA/MVQ PA/MVQ
-	-	1	1	7	HVT SOCKET CONTACT, ASSY, 2.5sqmm HVT STECKERKONTAKT, ASSY, 2.5sqmm	AG AG	CU-ALLOY CU-LEG	
1	1	1	1	6	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG		BLACK SCHW ARZ	PC PC
-	-	1	1	5	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHTUNG		BLACK SCHW ARZ	PA/MVQ PA/MVQ
-	1	-	1	4	O-RING 6.7x1.8 O-RING 6.7x1.8		RED ROT	TPE TPE
1	-	1	-	3	O-RING 6.7x1.8 O-RING 6.7x1.8		BLUE BLAU	TPE TPE
1	-	1	-	2	SOCKET-HOUSING, MINUS BUCHSENGEHÄUSE, MINUS		BLACK SCHW ARZ	PPE+PS PPE+PS
-	1	-	1	1	SOCKET-HOUSING, PLUS BUCHSENGEHÄUSE, PLUS		BLACK SCHW ARZ	PPE+PS PPE+PS
PIECES STÜCK				ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE		MATERIAL
						COLOUR/FARBE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 02 JAN 2010 PT. RAGHUNATH		 TE Connectivity		COLOUR/FARBE	
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DÜNNEN, SIND VORBEHALTEN. DER ZWEITE LETZTE DREIEN AN DERENDECKUNGSTAND FÜHRTEN SIE AUF ANFRAGE.		CHR 02 JAN 2010 G. ACKERMANN					
DIMENSIONS: MASSENEIEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL. -		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE					
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
						SHEET BLATT 1 OF 1	
						REV B3	