



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	09/OCT/2013	007767	CONFIGURATION CHANGE OF EARTH PIN	—	H. NAKAJIMA	H. EBIHARA	T. OKAMURA




DESIGNATION

命名法 JL04V-2E10SL-3PE-B-R

SERIES
シリーズ名
RECEPTACLE
レセプタクル
CLASS
単体防水構造
SHELL SIZE
シェルサイズ
CONTACT ARRANGEMENT
インサート名
PIN CONTACT
ピンコンタクト
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有
COLOR OF SHELL:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
外殻部品めっき色相 B:黒色系干渉色
SUFFIX
特殊記号

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "C".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. PART NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
"B-R" IS NOT MARKED.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
※※※

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続 (C端子) は⊕で表す。
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置に品名を表示する。
但し、品名末尾の "B-R" は表示しない。
【JL04V-2E10SL-3PE】
4. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。
※※※
製造月 (1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年 ('04, '05, '06, ...)



SECT. A-A

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 3×#16
RATED VOLTAGE : 200VAC POLLUTION DEGREE:3
OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅲ
RATED CURRENT : 13A MAX. /ONE CONTACT.
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC (1 MINUTE)
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : 0.5mm² MAX.
AIR LEAKAGE : NO LEAKAGE OF AIR AT
2.9×10⁴Pa APPLIED TO
MATING SIDE FOR 1 MIN.

仕様

コンタクト : #16コンタクト 3本
定格電圧 : 200VAC (汚染度:3/過電圧範疇:Ⅲ)
定格電流 : 13A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC (1分間)
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 (500VDCにて)
適用電線 : 0.5mm²以下
気密性 : 2.9×10⁴Paの圧力にて漏れなきこと。
(1分間、嵌合部より)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN. ~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('04, '05, '06, ...)

7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR : BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR : BLACK
3	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CONTACT (LINE)	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : A, B
1	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : C
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5079 T95-4	第1版 (ORIGINAL DATE) 15/DEC/2005	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105355	版数 (VER.) 2
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm	製図 DR. —	担当 CHK. T. SUZUKI	査閲 APPD. E. MATSUMOTO	承認 APPD. A. ONOGAWA	質量 (MASS) —
名称 (TITLE) JL04V-2E10SL-3PE-B-R				図面番号 (DRAWING NO.) SJ105355		