



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	30.Jun.2005	057603	REDRAWN ETC.	H.SAKURADA	T.NOMIYAMA	—	<i>[Signature]</i>




- NOTE 1.APPLICABLE CABLE DIAMETER SHALL BE $\phi 5.5 \sim \phi 7$.
CABLE DIAMETER SHOWN HERE IS WHEN THE SHIELD IS BENT.
2.NOMENCLATURE IS SHOWN IN TABLE 1.
"-F","-F1","-F6" IN THE PART NUMBER IS MARKED.
3.THIS PART IS NOT ASSEMBLED, BUT ATTACHED.

- 注1.適用ケーブル径範囲は $\phi 5.5$ 以上 $\sim \phi 7$ 以下迄とする。
尚、ケーブル径についてはシールドを折り返した時の寸法を示す。
2.品名表示は表1による。"-F","-F1","-F6"は捺印表示とする。
3.本部品は組立せず添付品とする。

TABLE 1

PART NUMBER 品名表示	SCREW LOCK SIZE(B) 嵌合固定ネジサイズ(B)
DE-C4-J6-F	M2.6(P=0.45)
DE-C4-J6-F1	#4-40UNC-2A
DE-C4-J6-F6	M3(P=0.5)



7	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATING	TABLE 1
6	CROSS PAN HEAD SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2×5
5	CLAMP SADDLE	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	HOOD(LOWER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
3	HOOD(UPPER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
2	SPRING WASHER	2	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CROSS PAN HEAD SCREW	2	BRASS	NICKEL PLATING	M2.6×10
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) T83-4 △		第1版(ORIGINAL DATE) 22.Jul.1985		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) D-sub
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	HAYAKAWA	名称(TITLE) DE-C4-J6-F*	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	TASHIRO		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	NISHINO		
		承認 APPD.	KANEDA		
. ±0.5				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ020106
.X ±					
.XX ±					
.XXX ±					