




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drillen zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU grau
Gehäuse/Housing: PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
Isolierkörper/Insulation Body: /Cu-alloy PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.15mm²
Löt/Solder: AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 4.55 A
7-polig / 7-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

G51M07-P07LFD0-0020	rot / red
G51M07-P07LFD0-0040	gelb / yellow
G51M07-P07LFD0-0050	grün / green
G51M07-P07LFD0-0060	blau / blue
G51M07-P07LFD0-0070	grau / grey
G51M07-P07LFD0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.: PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.: 00022585	
				2003 Tag Name		Benennung: Geräteteil Receptacle		Maßstab: 3:1	
				Bearb 28.02. Braun F.					
				Gepr.					
				Norm.					
Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: G51M07-P07LFD0-00.0		Verielf. Pause	
						Ersatz für:		Nr.	