




Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.  
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.





Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm  
torque value



Nur Einsatz dargestellt !  
view only insert !

empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation



M 2:1

\* ) Darstellung nur Beispiel!  
figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung  
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung  
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:  
Gehäuse/Housing

matt verchromt  
matt chrome-plated  
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50  
/Protection Class in mated  
condition

KontaktØ / ContactØ:  
Anschluß/Termination:  
Löt/Solder

$\varnothing 0.9 \text{ mm}$   
 $0.38 \text{ mm}^2$   
 AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

875 V AC

Strombelastung/Current Load:  
Einzelkontakte/single contacts

10 A

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| K21LOC-P04LJG0-770S         | min. 7.0         | max. 7.7 |
| K21LOC-P04LJG0-720S         | min. 6.0         | max. 7.2 |
| K21LOC-P04LJG0-620S         | min. 5.0         | max. 6.2 |
| K21LOC-P04LJG0-520S         | min. 4.0         | max. 5.2 |
| K21LOC-P04LJG0-420S         | min. 3.0         | max. 4.2 |
| K21LOC-P04LJG0-320S         | min. 2.0         | max. 3.2 |
| K21LOC-P04LJG0-220S         | min. 1.5         | max. 2.2 |
| Artikelnummer<br>Partnumber | KabelØ<br>CableØ |          |

|               |            |       |      |                                                                                                           |        |          |                     |          |  |                |  |                 |
|---------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|----------|--|----------------|--|-----------------|
|               |            |       |      | Maße ohne Toleranzangabe nach<br>mittel<br>DIN ISO 2768                                                   |        | Rohteil: |                     | Rohgew.: |  | PE-Modell-Nr.: |  |                 |
|               |            |       |      |                                                                                                           |        |          |                     | CAD-Nr.: |  | 00042825       |  |                 |
|               |            |       |      | 2009                                                                                                      | Tag    | Name     | Benennung:          |          |  |                |  | Maßstab:        |
|               |            |       |      | Bearb.                                                                                                    | 07.07. | D.Stein  | Kabelteil cpl.      |          |  |                |  | 4:1             |
|               |            |       |      | Gepr.                                                                                                     |        |          |                     |          |  |                |  |                 |
|               |            |       |      | Norm.                                                                                                     |        |          |                     |          |  |                |  |                 |
|               |            |       |      | <br>otto dunkel gmbh |        |          | Zeichnungs-Nr.:     |          |  |                |  | Vervielf. Pause |
|               |            |       |      |                                                                                                           |        |          | K21LOC-P04LJGO-..OS |          |  |                |  |                 |
| Änd-<br>zust. | Änd.-Mitt. | Datum | Name |                                                                                                           |        |          | Ersatz für:         |          |  |                |  | Nr.             |