

技术参数 (SPECIFICATION):

温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70℃
额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): $\leq 30\text{m}\Omega$
绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): $\geq 500\text{M}\Omega$
耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 1000V AC/(50HZ)/Min
插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3~20N
寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

X	Terminal Plating
0	Au Fu Plating
1	Au 1u Plating
2	Au 2u Plating
3	Au 3u Plating
4	Au 6u Plating
5	Au 10u Plating
6	Au 15u Plating
7	Au 30u Plating

Material & Plating

Part NO.:
RCH5604-WT-X-XX-10P10C

Material & Color





XX	Material/Color
BB	PBT/BLACK
BW	PBT/WHITE
AB	PA/BLACK
AW	PA/WHITE
00	OTHER/OTHER

4	后盖	PA46	1	BLACK	
3	外壳	H62	1	NI	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	"FU"	
1	插座	PA46	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

一般公差		品 名:	RCH-56-04(无弹10P10C)			
20~	±0.25	料 号:	RC00145			
10~20	±0.20	型 号:	RJ45		图 号:	
~10	±0.15	版 本:	单位:mm	比例: 1:1	数量: A4	
角度:	±3°					
页 面:	1 of 1					



PCB LAYOUT
(TOP VIEW)

网络插座外形图

绘图:	日期:
审核:	日期:
批准:	日期:

A/0	新出版发行	变更单号	绘制	日期	批准	日期
版次	变更履历					