





K41F1C - ---




K41F2C - ---


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehaeuse/Housing:	/cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
Isolierkoerper/Insulation Body:	/cu-alloy
	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt
Gehaeuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 68
im gesteckten Zustand	
/plugged condition	


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:



Nur Einsatz dargestellt
view only insert



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

Knickschutzfuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

K41F_C -P05LJG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
K41F_C -P05LJG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
K41F_C -P05LJG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
K41F_C -P05LJG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
K41F_C -P05LJG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
K41F_C -P05LJG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
K41F_C -P05LJG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
K41F_C -P05LJG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
K41F_C -P05LJG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
K41F_C -P05LJG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
K41F_C -P05LJG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
K41F_C -P05LJG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00147806		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	13.09.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.: K41F_C -P05LJG0-__OS	
Geaendert/revised	13.09.2018	tschroedl		
Freigabe/released	18.09.2018	rtrager	Ursprung/origin.: K41F_C -P05LJG0-__OS	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1