



### 技术要求

1. 未注尺寸公差按： $\pm 0.10\text{mm}$

2. 电气性能：

阻抗： $50\Omega$ ；绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$ ；介质耐电压： $\geq 750\text{V}$ ；

频率范围： $\text{DC}\sim 2\text{GHz}$ ；电压驻波比 $\leq 1.20$ ；工作温度： $-40^\circ\text{C}\sim +85^\circ\text{C}$ ；

接触电阻：内导体间 $\leq 6.0\text{m}\Omega$ 外导体间： $\leq 3.0\text{m}\Omega$ ；

3. 机械特性：

机械寿命 $\geq 500$ 次

4材料特性：

外壳：HPb59-1 普金

内导体：HPb59-1 普金

绝缘体：聚四氟乙烯

未注尺寸公差均按 IT12 级

未注形位公差均按 10 级

深圳市连兴创电子科技有限公司

## MMCX-JW 规格书

标记	数量	更改单号	签名	日期	版本号	质量	比例
设计							
审核					第 1 张	共 1 张	
工艺							
标准化							
批准							

徐中明