

产品型号：CS-C8W

产品名称：智能家居摄像机



功能特性：

- 最高分辨率 2560×1440，在该分辨率下可输出实时图像
- 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 支持高速云台，水平 352 度，垂直 95 度旋转
- 支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转，安装简易
- 内置高灵敏度防水 MIC，支持 15 米远程拾音
- 支持语音通话
- 支持智能人形检测
- 双天线 Wi-Fi，传输距离远，抗干扰能力强
- 支持 Wi-Fi 热点功能，允许客户端直连操作
- 支持 Micro SD 卡(最大 512GB)本地存储
- 采用高效红外灯，使用寿命长
- 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面
- 防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

应用场景：

适用于庭院、门口、别墅等要求高清画质的室内外场所。


产品亮点：

- 支持夜间彩色画面，三种夜视模式
- 支持高速云台，水平 352 度，垂直 95 度旋转
- 双天线 Wi-Fi，传输距离远，抗干扰能力强
- 支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转，安装简易
- 内置防水 MIC，支持 15 米远程拾音
- 支持语音通话
- 支持智能人形检测
- 防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

订货型号：

CS-C8W

外形尺寸：



技术参数：

型号	CS-C8W
参数	版本: 1F4WFL
摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@ F1.6, 对角视角 88°；水平 75°；垂直：41° 6mm@ F1.6, 对角视角 57°；水平 49°；垂直：26°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
接口/按键	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口	支持 Micro SD 卡(≤512G)
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置扬声器
按键	Reset 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	高清三档，码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2560 × 1440
帧率	Max: 25fps 网传帧率：自适应调整
图像设置	亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
网络功能	
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,录像,密码保护,水印
Wi-Fi 性能指标	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
一般规范	
工作温度,湿度	-30°C ~ 60°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 12V/1A
尺寸(mm)	158×156×149mm
重量	裸重 510g