



图面产品均符合ROHS标准 ▲\*为关键点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者
----	----	-----	------	-----



由 Autodesk 教育版产品制作

- note:  
 Remove All Burrs.  
 Break All Corners And Edges C0.15 MAX.  
 Diameter On Common Center And To Be Concentric Within 0.1 mm.  
 静态扭力: 300-600gf-cm  
 动态扭力: 400-800gf-cm  
 Impedance: 50 Ω ; Frequency Range: 0-6 GHz ;  
 VSWR: 1.5 Max.  
 6. Temperature range: -40°C - +80°C.  
 7. Standard from: MIL-C-39012  
 8. PIN针组装好后与铁弗龙端面平齐或下限0-0.25

BOM表

8	中芯针	SMA-RF-028-5	φ1.50x12.10 C3804 镀1-3U"金	PCS	1
7	后盖	SMA-RF-028-4	φ9.50x8.70 锌合金 镀80-120U"镍	PCS	1
6	绝缘体	SMA-RF-028-3	φ4.50x9.70 白色铁弗龙	PCS	1
5	主体	SMA-RF-028-2	φ7.40x8.70 C3804 镀80-120U"镍	PCS	1
4	华司	SMA-RF-013-6	φ7.40x0.70 C3804 镀80-120U"镍	PCS	1
3	连接器	SMA-RF-028-3	φ7.00x1.25 红色连接器	PCS	1
2	主体	SMA-RF-013-2	φ8.50x8.30 C3804 镀80-120U"镍	PCS	1
1	外壳	SMA-RF-028-1	φ13.00x8.80 POM 黑色/白色	PCS	1

物料描述

公差	±0.20
±0.15	
±0.10	
MAXIMUM ±5°	

深圳市连兴创电子科技有限公司

品名规格: Big SMA Plug Reverse For RG-178

设计: Mike

料号: SMA-RF-028B

日期: 2022-07-19

版本: A/0

页码: 4/4

由 Autodesk 教育版产品制作