



标记	签名	修改内容	日期



NOTE: DIMENSIONS MARKED TO BE CHECKED BY QC.

测试条件：
 高壓：200V DC；
 導通：0.5 OHM 最大；
 高壓時間：1ms；
 絕緣阻抗：10M OHM 最小。



中心长 接头用四代端子

2	CON	四代端子	TI1000200	2	CON
1	SHIELD	0.01 O.D. COPPER CLAD SHIELD CABLE Braid	SI1000188	1	同种线
ITEM	COMPONENT	DESCRIPTION	sales P/N	QTY	REMARK

深圳市连兴创电子科技有限公司

第三类角		日期		2022-9-1	
Φ1.3	±0.05	Φ	±0.05	项目名称	射频频
2~30	±0.08	Φ	±0.08	射频频	射频频
30~50	±0.10	Φ	±0.12	产品规格	射频频
50~80	±0.12	Φ	±0.15	产品型号	LR-105-0007-01A
80~	±0.15	Φ	±0.15	材料	射频频
Φ1.3 公差 1 级		材料		单位	mm
比例		1:1		版本	A.1

- 备注：
1. 线材规格：0.81射频频线，黑色，单银线(两个端子同向)
 2. 阻抗：50欧姆
 3. 未标公差尺寸按照±0.2，标重点尺寸公差为±0.1
 4. 包装方式：珍珠棉包装
 5. 安规要求：ROHS2, 0无卤