

产品型号：CS-H3

产品名称：智能家居摄像机 Wi-Fi 3K 对讲版



功能特性：

- 最高分辨率 2880×1620，在该分辨率下可输出实时图像
- 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 内置高灵敏度防水 MIC，支持 5 米远程拾音
- 内置高功率防水扬声器，支持双向语音对讲
- 支持智能人形检测、车形检测、人脸检测、挥手识别
- 支持 Wi-Fi 热点功能，允许客户端直连操作
- 支持 Micro SD 卡(最大 512GB)本地存储
- 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 30 米
- 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面
- 支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
- 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持萤石云平台，支持手机远程监控
- 符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高

应用场景：

适用于庭院、楼道、收银台、门口、园区等要求高清画质的室内外场所。

产品亮点：

- 支持夜间彩色画面，三种夜视模式
- 双天线高性能 Wi-Fi 模块，传输距离远，穿透性好，抗干扰能力强
- 内置防水 MIC，支持 5 米远程拾音
- 支持双向语音通话
- 支持智能人形检测、车形检测、人脸检测、挥手识别
- IP67 级防尘防水设计，可靠性高
- 40cm 网络和电源电线，长于同类产品，方便施工布线需要
- 7X24 小时稳定运行，日常使用更可靠

订货型号：

303102797 CS-H3-V201-1J5WKFL(2.8mm)(国内标配)

303102798 CS-H3-V201-1J5WKFL(4mm)(国内标配)

技术参数：

参数	型号
	CS-H3
摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	2.8mm@ F1.6 对角视角 126°；水平 106°；垂直 56° 4mm@ F1.6, 对角视角 108°；水平 90°；垂直 46°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
接口/按键	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口	支持 Micro SD 卡(≤512G)
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置扬声器
按键	Reset 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	超清、高清和标清三档，码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2880 × 1620
帧率	Max: 25fps 网传帧率：自适应调整
图像设置	亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
网络功能	
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,录像,密码保护,水印
Wi-Fi 性能指标	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
传输速率	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
一般规范	
工作温度,湿度	-20°C ~ 50°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 12V/1A
尺寸(mm)	100mm*82mm*163mm
重量	裸重 296g



外形尺寸:

