



主要参数:

1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
3	LED灯引脚	铁针	镀铜锡	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	00.46mm
1	塑 座	尼龙	黑(环保)	

			GENERAL TOLERANCE	DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 Shenzhenhuacantianlu ELECTRONICS CO., LTD
			DIM	TOL	SERIAL CHECK	
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	
1	初版发行		X.XX	±0.20	比例 SCALE	
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	材料 MATERIAL	