



图面产品均符合国家标准 *△*为重点尺寸
SIP 供IQC检验用


由 Autodesk 教育版产品制作

标记 签名 修改内容 日期




	唐红交	重点尺寸标三角形	2019-5-22
--	-----	----------	-----------




④



①



③



由 Autodesk 教育版产品制作

技术特性:

- 1) 特性阻抗: 50Ω欧姆
- 2) 频率: DC 0-3GHz
- 3) 驻波比: <1.50
- 4) 工作电压: 335V MAX
- 5) 绝缘电阻: 1000 M
- 6) 插拔次数: 500 cycles

检验重点:

- (1) 100%过通规; 部分止规止或是止规紧过
- (2) 来料检验规范图 (△尺寸全部检验)
- (3) 面对角结构
- (4) 穿线试用后塞尺寸 (1, 25)
- (5) 试组装 (5-10 SET)
- (6) 检验外观是否OK

注意事项:

- 1) 表面光洁, 不可有刮伤现象;
- 2) 中芯针与主体平面的距离保持在0-0.25
- 3) 公母头对接要保持顺畅
- 4) 接触保持力:>5N

由 Autodesk 教育版产品制作

NO	DESCRIPTION	QTY	REMARK
1	1372.0-1B (60) 10 六单芯板式连接器	1	
2	物料名称	1	
3	物料名称	1	
4	物料名称	1	

深圳市连兴创电子科技有限公司

图号	第三视图	项目名称	日期	2019-7-22
0~3	±0.05	物料名称	设计	
3~10	±0.05	物料名称	审核	唐红交
10~50	±0.10	物料名称	批准	N/A
50~100	±0.15	物料名称	比例	1:1
100~	±0.20	物料名称	版本	4.1

由 Autodesk 教育版产品制作