




- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 1A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
 - 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
 - 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-SHC-2x2PWT-05	1.00	5.50	2.90
3	HC-SHC-2x3PWT-05	2.00	6.50	3.90
4	HC-SHC-2x4PWT-05	3.00	7.50	4.90
5	HC-SHC-2x5PWT-05	4.00	8.50	5.90
6	HC-SHC-2x6PWT-05	5.00	9.50	6.90
7	HC-SHC-2x7PWT-05	6.00	10.50	7.90
8	HC-SHC-2x8PWT-05	7.00	11.50	8.90
9	HC-SHC-2x9PWT-05	8.00	12.50	9.90
10	HC-SHC-2x10PWT-05	9.00	13.50	10.90
11	HC-SHC-2x11PWT-05	10.00	14.50	11.90
12	HC-SHC-2x12PWT-05	11.00	15.50	12.90
13	HC-SHC-2x13PWT-05	12.00	16.50	13.90
14	HC-SHC-2x14PWT-05	13.00	17.50	14.90
15	HC-SHC-2x15PWT-05	14.00	18.50	15.90
20	HC-SHC-2x20PWT-05	19.00	23.50	20.90
25	HC-SHC-2x25PWT-05	24.00	28.50	25.90
30	HC-SHC-2x30PWT-05	29.00	33.50	30.90

Ordering Information

HC-SHC - N*** - * - 05

Pin Y=孔座
PLT=立贴
PWT=带贴

Colour
默认=本色
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
O=棕色
V=绿色
BR=棕色

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	磷青铜	2	镀锡
1	①	接触件	磷青铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件



1	初版发行	日期
变更内容	日期	
MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	

GENERAL TOLERANCE	
DIM TOL	
X.X ±0.30	
X.XX ±0.20	
X.XXX ±0.10	
Angle ±3.0°	

制图	
DRAWING	
审核	
CHECK	
批准	
APPROVAL	
比例	
SCALE	
投影	
Projection	



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	SHC (1.00) 双排带扣 卧贴	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	HC-SHC-2xNPWT-05	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	