





NOTES:(Unless otherwise specified)
1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
2.Current Rating:0.5 A Per pin.
3.Voltage Rating:50V AC/DC
4.Working Temperature: -55℃ to +125℃.



Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.70	2.00	2.80	3.20	4.10	5.60
14 Pin	5.70	3.00	3.80	4.20	5.10	6.60
20 Pin	7.20	4.50	5.30	5.70	6.60	8.10
30 Pin	9.70	7.00	7.80	8.20	9.10	10.60
32 Pin	10.20	7.50	8.30	8.70	9.60	11.10
36 Pin	11.20	8.50	9.30	9.70	10.60	12.10
40 Pin	12.20	9.50	10.30	10.70	11.60	13.10
50 Pin	14.70	12.00	12.80	13.20	14.10	15.60
60 Pin	17.20	14.50	15.30	15.70	16.60	18.10
80 Pin	22.20	19.50	20.30	20.70	21.60	23.10
100 Pin	27.20	24.50	25.30	25.70	26.60	28.10

Ass'y High(H)	Plastic High			
	Male (公座)		Female (母座)	
(H1)	K1 (mm)	(H2)	K2 (mm)	
3.00	2.30	1.50	2.20	
3.50	2.80			
4.00	3.30	2.00	2.70	
5.00	4.30			

Ordering Information					
HC-PBB12 ** (*) - NDP - 0.5V - P - 03					
Type NB=带焊耳 NC=不带焊耳	High (H) 公差 (3.0)=±3.00mm (3.5)=±3.50mm (4.0)=±4.00mm (5.0)=±5.00mm	No. of Pins 10=10Pin 50=50Pin	Nature DP=Male (公座)	PITCH 0.5V=0.5mm	Post (焊耳)

3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING:50u"NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA:GOLD PALTED LEAD AREA:GOLD FLASH UNDER PLATING:50u"NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0,BLACK/NATURE
NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS



1	初版发行	日期
序号	变更内容	日期
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制图
DIM TOL	审核
X.X ±0.30	批准
X.XX ±0.20	比例
X.XXX ±0.10	投影
Angle ±3.0°	

深圳市华灿天禄电子有限公司 Shenzhenhuacantianlu ELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	BTB 0.5 立贴 公座 带焊耳	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB12NB (X)-NDP-0.5V-03	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1