


技术要求:

5.工作压力:0.2MPa~0.4MPa



21	冲淋手拉阀	304			
20	冲淋盆	ABS			
19	冲淋拉杆	304			
18	断路器	复合材料			
17	温控仪	复合材料			
16	防爆电箱	铝合金			
15	防爆电源接头	304			进线电缆直径9-16
14	防爆电伴热带	复合材料			
13	夜光指示牌	304			
12	RC1-1/4"	304			DN32内螺纹 100目
11	过滤器	304			
10	热电阻	304			合防公差
9	流量喷头	304			
8	流量调节阀旁管	304			
7	翻盖洗眼盆	304			
6	手推板	304			
5	洗眼手推阀	304			
4	保温外壳	ABS			缠绕保温棉
3	内部管道	304			
2	RC1-1/4"	304			DN32内螺纹
1		304			
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	备 注
标记	代号	更改代号	签字	日期	
设计	李杰	审核			
审核	梁晓	日期	2023-04-27	共 页	第 页
示意图					上海补天安全防护用品有限公司
电伴热带复合式洗眼器					BTF92