





版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/07/19




说明:


- 额定电压/额定电流:
3/4Pin:60V/3A
5Pin:30V/3A
6、8Pin:30V/1A
- 防水等级: IP67
- 温度范围: -25℃~80℃

面板建议开孔尺寸



PIN位分布(前视图)



		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD CONNECTOR & CABLE ASSEMBLY		Web: https://www.dosinconn.cn/					
单位 Unit		mm		比例 Scale		1:1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
图号 Drawing NO				料号 Part Number				产品名称 Product name			
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用				DS869MPS0587				M8 公后锁PCB			
				未注公差 Unmarked tolerance				绘图 Draw drawing		扶刘	
				零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10				审核 Check			
				角度 angle ±3°				客户确认 Customer confirmation			

E	Pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
D	O型圈	橡胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位