



SECTION A-A




适用线路板 (PCB LAYOUT)


适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

序号	品名	材质
1	0.5 前翻胶芯 (H=2.0)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5 前翻端子 (H=2.0)	铜合金 / 表面镀锡
3	0.5 前翻后盖 (H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5 前翻焊片 (H=2.0)	铜合金 / 表面镀锡

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压： 50V ，AC/DC。
4. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 500\text{M}\Omega$ 。



GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMT CONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd				
.X ±0.30	.X° ±5°	PART NO.		TITLE:		
.XX ±0.20	.XX° ±2°	FPC0.5-WFX11-NP211-H20		0.5 Pitch H2.0 Easy-on R/A Down Type CONN		
.XXX ±0.05	.XXX° ±1°	DESIGN:	James	CUSTOMER	SIZE	
MANUFACTURE DWG		CHED:	Talen		UNITS	
		APPD:	Sophia		A4	MM
		SCALE			SHEET	
				N:A	1/2	

