

## 产品型号：CS-HB8

产品名称:智能家居电池摄像机 4G 云台电池版



### 功能特性:

1. 4G 通讯, 电池供电, 全无线简单方便免除布线烦扰
2. 5200mAh 不可拆卸锂电池, 低功耗长久续航
3. 支持全彩, 黑白夜视自由切换
4. 双卡配置, 出厂内置电信 4G SIM 卡, 装配有移动 4G SIM 卡
5. 最高分辨率 2304x1296, 在该分辨率下可输出实时图像
6. 支持 Type-C 充电接口
7. 支持 Micro SD 卡(最大 512GB)本地存储
8. 支持人形检测、车形检测算法, 适用多种监控场景
9. PIR 人体自动感应报警推送, 录像抓拍发送至手机
10. 内置扬声器与麦克风, 支持双向语音
11. AOV (Always on Video) 工作模式, 设备主动检测, 检测功能更强
12. 支持萤石云平台, 支持手机远程查看和回放
13. 双向云台设计, 水平 340 度, 垂直 65 度灵活旋转
14. 支持蓝牙连接萤石电池仓产品 (需单独购买), 获取电池仓电量信息

### 应用场景:

全无线电池相机内置可充电锂电池, 双向云台设计, 灵活旋转, 简单方便固定, 免除安装布线困扰, 主要应用于屋外, 别墅, 农居等场所

### 产品亮点:

1. 4G 通讯, 电池供电, 全无线简单方便免除布线烦扰
2. 5200mAh 不可拆卸锂电池, 低功耗长久续航
3. 支持全彩, 黑白夜视自由切换
4. 双卡配置, 出厂内置电信 4G SIM 卡, 装配有移动 4G SIM 卡
5. AOV (Always on Video) 工作模式, 设备主动检测, 检测功能更强
6. 支持人形追踪
7. 支持人形检测、车形检测算法, 适用多种监控场景
8. 防尘防水设计, 通过实验环境暴雨测试
9. 支持蓝牙连接萤石电池仓产品 (需单独购买), 获取电池仓电量信息

### 订货型号:

303102875 CS-HB8-V100-1K3FL4GA(国内标配)

### 技术参数:

参数	型号
	CS-HB8
版本:V100-1K3FL4GA	
摄像机	
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@F1.6, 可视对角角度 100°水平 83°垂直 44°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
PIR 感应	支持; 感应角度水平 110°。感应距离可调。
接口/按键	
存储	支持 Max 512GB 本地 SD 卡存储
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置高功率喇叭
按键	Reset 按键、Power 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265
视频压缩码率	极清、超清和标清三档, 码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2304× 1296
帧率	Max: 15fps 网传帧率: 自适应调整
网络功能	
配网	4G 配网
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
移动网络	
移动网络制式	中国电信、中国移动 FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 TD-LTE: B41
LTE Category	Cat1
一般规范	
工作温度/湿度	-20°C ~ 50°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	Type-C 充电口 DC 5V±10% / 2A
尺寸(mm)	165.1*182.8*116mm
产品裸重	751.8g

外形尺寸:

