



#### 技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$ ;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	技术要求
1	胶壳	MX1.25-2PJK ZHaoXing	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	MX1.25-DZ ZHaoXing	2	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 绝	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 绝	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu	Huang	Ruan	料号 PART NO.	BX-MX1.25-2PBXC	版本 REV.	A
			X.±0.25	X.±2°								
			.X±0.20	.X±1°	CHECK				TITLE	端子排线	SHEET	1/1
			.XX±0.15	.XX±0.5°	APPROVAL				CUTM.NO.			
			.XXX±0.10	.XXX±0.5°	UNITS	MM	SCALE	1:1				

**Bossie (博锡)**