



tesa® 4322

产品信息



高拉伸性纸胶带，适用于喷涂和包装

产品描述

tesa® 4322通用型高皱纹纸胶带适用于各种不同的应用，特别是曲线遮蔽。

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

应用

此产品适用于所有标准的喷漆工艺和使用空气干燥涂料的喷涂工艺。胶带具有拉伸性极强的柔性基材，确保在极小弯角也具有良好的粘接性。胶带优秀的柔韧性可实现在复杂轮廓和粗糙表面的粘接。

同时适用于固定纸膜、包装和捆扎用途、密封前的遮蔽。

tesa® 4322还适用于鞋面加强。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	高度皱纹纸	• Total sustainable product	65 %
• 胶粘剂类型	天然橡胶	excl. liners by weight (acc. EN 16785)	
		• 总厚度	380 µm

属性/性能值

• 断裂延展率	58 %	• 可手撕性	非常好
• 抗张强度	58 N/cm	• 易于移除	是

粘接力值

• 钢表面粘接强度	5 N/cm
-----------	--------



tesa® 4322

产品信息

附加信息

建议：

拉伸褶皱基材确保平整的喷漆边缘和优秀的粘接性。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04322>