








一. 生产流程图:



序号	检验项目	方法	检验标准
1. 材质	环保测试	ROHS测试机	材质符合欧盟环保标准
2. 尺寸	如图	如图	标示*的为重点尺寸
3. 外观	外观检验	目视	电镀后表面无电镀不良、脱皮、无氧化、无脏污异常，颜色与样品一致
	本体	目视	表面无明显拉痕、压痕、铜圈、毛边、偏孔等异常
	PIN针	目视	PIN针无发黑、无歪斜、无混料、短料异常
	胶芯	目视	胶芯无毛边、无装反、无漏装异常
4. 信赖性测试	本体与后塞的脱落力测试	推拉力器	螺牙与后塞组装后拉力 8KG不可脱落
	组装测试	高度规	螺牙本体组装胶芯后塞后保证 4.65孔深度2.00±0.1mm
	胶芯、PIN针后退力	推拉力器	PIN针后退力大于2.2KGF. CN不可脱落 胶芯大于3KGF. CN不可脱落
	PIN针扭力	旋转扭力器	PIN针组装后承受80g力不可空转

8	华司 OD10.20*1.10	C3602 镀金1u''	SMA102011G-2331	1
7	弹片 OD8.90*1.00	碳钢 镀金1u''	SMA089010G-1470	1
6	螺母 OD8.00*1.75	C3602 镀金1u''	NUT080175G-1840	1
5	后塞OD4.50*7.30*1.25	C3602 镀金1u''	SMA045073G-0602	1
4	硅胶圈9.6*1.8*6	硅胶 黑色	ORI096018X-1694	1
3	PIN针OD1.50*12.0	C3602 镀金3u''	SMA015120G-1978	1
2	螺牙本体H11*13.40*4.45	C3604 镀金1u''	SMA110134G-1285	1
1	绝缘体 OD4.4*9.15	PTFE 白色	SMA044915I-1598	1

部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量	版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 内容
------	---------	----	------	----	---------	----------	--------------	-----	-----------------

		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.					
Tolerance 未標注公差: . X ± 0.2 . XX ± 0.10 . XXX ± 0.05 未標注角度公差 ± 1°	客戶編號		Part Name. 品名/規格	RP SMA JACK S/T FOR RF1.13	
	材質		C/U Part No. 客戶料號		
	處理		PartNo. 料號	2LC15SM326	
	比例	1:1	Draw . 繪圖	Check 校對	App 核准
	版本 次	A 0	据芬 19.06.01		
單位		mm			