



tesa® 4289

产品信息



高等抗张强度捆扎胶带

产品描述

tesa® 4289是一款高强度聚丙烯捆扎胶带，天然橡胶胶系。tesa® 4289同时拥有非常好的抗拉强度和很低的拉伸长度。另外这款胶带高度耐磨。

特点

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

应用

适用于玻璃表面防护，捆扎钢管，码垛和轻量钢材和其他金属的末端固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	MOPP (单向聚丙 烯)	• 总厚度	144 µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		

属性/性能值

• 断裂延展率	35 %	• 不变色	是
• 抗张强度	420 N/cm	• 移除后无残胶	是

粘接力值

• 钢表面粘接强度	5 N/cm
-----------	--------



tesa® 4289

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04289>