

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION  
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

MATED WITH:  
PASSEND ZU:

LOC  
A I

DIST  
-

REVISIONS  
ÄNDERUNGEN

© COPYRIGHT 2012

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

P

LTR

DESCRIPTION  
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:

A

B

NEW DRAWING

0-1 PART MODIFICATION

A-A

Ø 24 ±0.3

B-B

14 ±0.3

NOTES  
Bemerkungen

1 SUPPLIED FROM: LOOSE PIECE PACKED INTO CARTON  
Lieferform: Schuettgut in Karton verpackt

|             |             |                                                                                                                  |           |                                                   |                              |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 0-2177526-4 | 16.2±0.25   | ANTI ROTATION SAFEGUARD<br>-HV-1POS.-IPT 50 mm <sup>2</sup><br>Verdrehschutz-HV-1pol.<br>-IPT 50 mm <sup>2</sup> | PA66-GF30 | ORANGE<br>SIMILAR TO RAL 2003<br>Aehnlich RAL2003 | 1.3                          |
| 0-2177526-3 | 15.3±0.25   | ANTI ROTATION SAFEGUARD<br>-HV-1POS.-IPT 35 mm <sup>2</sup><br>Verdrehschutz-HV-1pol.<br>-IPT 35 mm <sup>2</sup> | PA66-GF30 | ORANGE<br>SIMILAR TO RAL 2003<br>Aehnlich RAL2003 | 1.5                          |
| 0-2177526-2 | 13.1±0.25   | ANTI ROTATION SAFEGUARD<br>-HV-1POS.-IPT 25 mm <sup>2</sup><br>Verdrehschutz-HV-1pol.<br>-IPT 25 mm <sup>2</sup> | PA66-GF30 | ORANGE<br>SIMILAR TO RAL 2003<br>Aehnlich RAL2003 | 1.8                          |
| 0-2177526-1 | 11.2±0.25   | ANTI ROTATION SAFEGUARD<br>-HV-1POS.-IPT 16 mm <sup>2</sup><br>Verdrehschutz-HV-1pol.<br>-IPT 16 mm <sup>2</sup> | PA66-GF30 | ORANGE<br>SIMILAR TO RAL 2003<br>Aehnlich RAL2003 | 1.95                         |
| TE PN       | DIMENSION A | DESCRIPTION                                                                                                      | MATERIAL  | COLOR                                             | VOLUME<br>[cm <sup>3</sup> ] |

0-2177526-3 REV. A

0-2177526-3 REV. A

A

B

A

B

A

B

TOLERANCING ISO 8015  
TOLERIERUNG ISO 8015

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.  
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:  
MASSEINHEITEN:  
mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

±DIN ISO 2768-m-H

±DIN 16901-130

±

±

±

±

±

ANGLES/WINKEL

±1°

MATERIAL

SEE TABLE

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

-

PRODUCT SPEC  
PRODUKTSPEZ.

-

APPLICATION SPEC  
VERARBEITUNGSSPEZ.

-

WEIGHT  
GEWICHT

-

APVD

F. Kaehny

25APR2013

CHK

Vishwa.A

25APR2013

DWN

Maithreya K.P

25APR2013

NAME

ANTI ROTATION SAFEGUARD  
HV-1-POS.-IPT  
Verdrehschutz-HV-1 pol.-IPT

SIZE

A 3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO.  
ZEICHNUNGS-NR.

C=2177526

RESTRICTED TO  
NUR FUER

-

Customer Drawing

/KUNDENZEICHNUNG

SCALE  
MASSSTAB

2:1

SHEET  
BLATT

1

OF  
VON

1

REV

B

1470-19 (3/11)