

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	30/NOV/2015	015344	REDRAWN ADDED ENGLISH DESCRIPTION	—	K. NAKAZAWA	—	T. KUDOU





TABLE 1. PRODUCT NAME AND DIMENSIONS

PART NO.	A	B	PART NO.	A	B
PS- 1 SD-S4C2-1	—	2.54	PS-34 SD-S4C2-1	83.82	86.36
PS- 2 SD-S4C2-1	2.54	5.08	PS-35 SD-S4C2-1	86.36	88.90
PS- 3 SD-S4C2-1	5.08	7.62	PS-36 SD-S4C2-1	88.90	91.44
PS- 4 SD-S4C2-1	7.62	10.16	PS-37 SD-S4C2-1	91.44	93.98
PS- 5 SD-S4C2-1	10.16	12.70	PS-38 SD-S4C2-1	93.98	96.52
PS- 6 SD-S4C2-1	12.70	15.24	PS-39 SD-S4C2-1	96.52	99.06
PS- 7 SD-S4C2-1	15.24	17.78	PS-40 SD-S4C2-1	99.06	101.60
PS- 8 SD-S4C2-1	17.78	20.32	PS-41 SD-S4C2-1	101.60	104.14
PS- 9 SD-S4C2-1	20.32	22.86	PS-42 SD-S4C2-1	104.14	106.68
PS-10 SD-S4C2-1	22.86	25.40	PS-43 SD-S4C2-1	106.68	109.22
PS-11 SD-S4C2-1	25.40	27.94	PS-44 SD-S4C2-1	109.22	111.76
PS-12 SD-S4C2-1	27.94	30.48	PS-45 SD-S4C2-1	111.76	114.30
PS-13 SD-S4C2-1	30.48	33.02	PS-46 SD-S4C2-1	114.30	116.84
PS-14 SD-S4C2-1	33.02	35.56	PS-47 SD-S4C2-1	116.84	119.38
PS-15 SD-S4C2-1	35.56	38.10	PS-48 SD-S4C2-1	119.38	121.92
PS-16 SD-S4C2-1	38.10	40.64	PS-49 SD-S4C2-1	121.92	124.46
PS-17 SD-S4C2-1	40.64	43.18	PS-50 SD-S4C2-1	124.46	127.00
PS-18 SD-S4C2-1	43.18	45.72	PS-51 SD-S4C2-1	127.00	129.54
PS-19 SD-S4C2-1	45.72	48.26	PS-52 SD-S4C2-1	129.54	132.08
PS-20 SD-S4C2-1	48.26	50.80	PS-53 SD-S4C2-1	132.08	134.62
PS-21 SD-S4C2-1	50.80	53.34	PS-54 SD-S4C2-1	134.62	137.16
PS-22 SD-S4C2-1	53.34	55.88	PS-55 SD-S4C2-1	137.16	139.70
PS-23 SD-S4C2-1	55.88	58.42	PS-56 SD-S4C2-1	139.70	142.24
PS-24 SD-S4C2-1	58.42	60.96	PS-57 SD-S4C2-1	142.24	144.78
PS-25 SD-S4C2-1	60.96	63.50	PS-58 SD-S4C2-1	144.78	147.32
PS-26 SD-S4C2-1	63.50	66.04	PS-59 SD-S4C2-1	147.32	149.86
PS-27 SD-S4C2-1	66.04	68.58	PS-60 SD-S4C2-1	149.86	152.40
PS-28 SD-S4C2-1	68.58	71.12	PS-61 SD-S4C2-1	152.40	154.94
PS-29 SD-S4C2-1	71.12	73.66	PS-62 SD-S4C2-1	154.94	157.48
PS-30 SD-S4C2-1	73.66	76.20	PS-63 SD-S4C2-1	157.48	160.02
PS-31 SD-S4C2-1	76.20	78.74	PS-64 SD-S4C2-1	160.02	162.56
PS-32 SD-S4C2-1	78.74	81.28	PS-65 SD-S4C2-1	162.56	165.10
PS-33 SD-S4C2-1	81.28	83.82			

③ DESIGNATION

命名法

PS-***SD-S4C2

APPLICABLE WIRE SIZE (#24~#28AWG)

適用電線 (AWG24~28)

TERMINATION (C: CRIMP TYPE)

結線形態 (C: 圧着)

CONTACT ROW AND PITCH (S: SINGLE ROW, 4: 2.54 PITCH)

コンタクト配列・ピッチ (S: 1列, 4: 2.54ピッチ)

CONTACT DESIGN

接触部構造

SOCKET SIDE

ソケット側

NO. OF CONTACTS (SEE TABLE 1)

芯数 (表-1参照)

SERIES PREFIX

シリーズ名

③ TABLE 2. DESCRIPTION CONTENTS

NO. OF CONTACTS 芯数	MARKING 表示
1~2	NONE (表示なし)
3~5	JAE
6~19	JAE **C
20~	JAE PS-**SC

③ TABLE 3. CONTACT NUMBER


NO. OF CONTACTS 芯数	MARKING 表示
1~2	NONE (表示なし)
3~	1, 5, 10, 15, ... MARK ON EVERY FIVE CONTACTS 5芯毎に表示すること

③

- NOTE 1. COMPANY NAME, PRODUCT NAME AND NUMBER OF CONTACT ARE INDICATED. (REFER TO TABLE 2)
2. CONTACT NUMBERS ARE INDICATED. (REFER TO TEBLE 3)
3. TOLERANCES OF DIMENSION "A" AS SHOWN BELOW.
NO. OF CONTACTS IS 30 AND LESS : ± 0.15
NO. OF CONTACTS IS 31 AND MORE : ± 0.2

③

- 注1. 図示の位置に名称 (社名, 品名, 芯数) を表示する。 (表2参照)
2. 図示の位置にコンタクト番号を表示する。 (表3参照)
3. A寸法の公差は30芯以下は ± 0.15 、31芯以上は ± 0.2 とする。

1		HOUSING		1		PBT		NONE		UL94V-0 COLOR : BLACK	
符号 NO.		名 称 DESCRIPTION		個 数 QTY.		材 料 MATERIAL		仕 上 FINISH		備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1133 (-500) ③				第1版 (ORIGINAL DATE) 06/DEC/1974				尺度 (SCALE) 2 : 1		シリーズ (SERIES) PS	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				製図 DR.				名称 (TITLE)		日本航空電子工業株式会社	
寸法 (DIMENSION)				担当 CHK.				PS-※※SD-S4C2 RECEPTACLE HOUSING		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)				査閲 APPD.				質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ014196	
承認 APPD.				M. SUZUKI							
単位 (UNIT) : mm				NITA							
±				×° ±							
× ±0.5				×°×' ±							
×× ±0.25											
××× ±											